

Приложение 6/2
к Тендерной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Директора
КП на ПХВ «Талгарская ПРБ»

ТУ «УЗ Алматинской области»

О.А. Байұзақов

Техническая спецификация



№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники	Медицинская водяная баня (водяной термостат)		
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектуемого к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие:		
		Медицинская водяная баня (водяной термостат)	Медицинская водяная баня (водяной термостат)	1 шт.

1

Медицинская водяная баня (водяной термостат)

Медицинская водяная баня (водяной термостат) Высококачественный водяной термостат состоит из цельнолитой ванны объемом не более 4,5 литра и термоблока с микропроцессорной системой управления.

Благодаря специальной округлой конструкции ванны и равномерного перемешивания воды по всему объему ванны поддерживается однородная температура с точностью не менее +0,1 С.

Преимущества:

Два независимых секундомера.
Датчик уровня воды в ванне.
Подсветка ванны.

		Высокая точность поддержания заданной температуры в резервуаре. Автоматический контроль уровня жидкости для защиты нагревателя. Возможность подключения внешнего контура. Интенсивное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры. Легко разбирающаяся и чистящаяся конструкция. Регулируемая скорость перемешивания жидкости. Применение: Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты позволяют широко использовать термостат в медицине, биологии и т.д. Его можно использовать для микробиологических исследований, а также для исследования гемокоагуляции (под штатив на не менее 40 гнезд). Технические характеристики: Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, °С от (Ткомн. +3) до 80 Точность поддержания температуры в ванне, не менее °С 0,5 Дискретность установки температуры, не более °С ±0,1 Время выхода на максимальную температуру, не более мин 30 Макс. объём жидкости, заливаемый в ванну, не более л 4,5 Мин. объём жидкости, заливаемый в ванну, не менее л 3,5 Количество степеней перемешивания не более 2 Количество секундометров не более 2 Таймеры не более 99 мин 99 с Сеть, В/Гц не более 220/50 Потребляемая мощность, кВт не более 1,5 Габаритные размеры, мм не более 330×180×250 Вес (без жидкости), не более кг 1,6	
3	Требования к условиям эксплуатации	<i>Дополнительные комплектующие:</i> Требования к помещению: Температура: при работе: -5 до +35 °С.	
4	Условия поставки техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP	

5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	С момента подписания договора до 31.12.2024г. Адрес: г.Талгар, ул.Наурызбай батыра 47.
6	Условия гарантийного обслуживания медицинской техники поставщиком, центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
7	Требования к сопутствующим услугам	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.

